



## ΣΕΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ

### Εφαρμογή

Για την απομάκρυνση νεφών χρώματος, την αποκατάσταση σημείων ένωσης χρώματος και ελαττωματικών περιοχών σε νωπά ή στεγνά εξωτερικά στρώματα βαφής. Περιποίηση οχημάτων. Φινίρισμα επιφάνειας.

### Οδηγίες

Ανακινήστε καλά την αλοιφή πριν από τη χρήση. Ρίξτε μερικές σταγόνες από την αλοιφή επάνω στον δίσκο λείανσης και απλώστε μια μικρή ποσότητα επάνω στην επιφάνεια που θα επεξεργαστείτε. Εφαρμόστε τον δίσκο λείανσης επάνω στην επιφάνεια και απλώστε το υλικό χειροκίνητα επάνω στην επιφάνεια που θέλετε να γυαλίσετε. Μετά θέστε τον αλειφαδόρο σε λειτουργία στις 1.500–2.000 σ.α.λ. ασκώντας μικρή πίεση. Επεξεργαστείτε την επιφάνεια με ομοιόμορφες κινήσεις μέχρι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

### Σημείωση

Χρησιμοποιήστε περισσότερη αλοιφή γυαλίσματος όταν χρησιμοποιείτε στεγνό δίσκο λείανσης. Καθαρίστε τα υπολείμματα της αλοιφής με πανί μικροϊνών. Εκτελείτε την εργασία τμηματικά.

**263 τεμάχια, σε βαλίτσα συστήματος ORSY®, για την επαγγελματική επεξεργασία βαμμένων επιφανειών.**

**Κωδ. αρ. 5964 089 308**

Τεμ./Συσκ. 1

### Πρωτοποριακές αλοιφές γυαλίσματος με βάση οξειδία αλουμινίου

- Εξαιρετική ικανότητα απομάκρυνσης υλικού.
- Γρήγορες εργασίες αποκατάστασης ελαττωματικών σημείων.
- Υψηλός βαθμός στιλπνότητας.
- Δυνατότητα χρήσης σε όλα τα κοινά συστήματα εξωτερικής βαφής.

### Νεότερη γενιά αλοιφών γυαλίσματος

Εργασία με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας.

**Ιδανικό για φορητή χρήση.**

Περιεχόμενο σετ με κωδ. αρ. 5964 089 308	Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Σετ φινιρίσματος βαφής	P10 αλοιφή χονδρής κοπής plus 1 kg	<b>0893 150 010</b>	1
	P30 αλοιφή υψηλής στιλπνότητας plus για ολογράμματα 1 kg	<b>0893 150 030</b>	1
	Γυαλόχαρτο υγρής λείανσης Velcro2000	<b>0584 200 0</b>	250
	Σετ εξαρτημάτων λείανσης (2 τεμ.)	<b>0586 200 0</b>	1
	Δίσκος φινιρίσματος Ø 75 mm P2000	<b>0587 841 200</b>	5
	Σπόγγος γυαλίσματος πορτοκαλί μαλακός Ø 90 x 25 mm	<b>0585 026 090</b>	2
	Σπόγγος γυαλίσματος πράσινος πολύ σκληρός Ø 90 x 25 mm	<b>0585 025 090</b>	1
	Μίνι αλειφαδόρος αέρος DMP25	<b>0703 233 0</b>	1
	Δίσκος στερέωσης velcro Ø 75 mm	<b>0586 585 075</b>	1